

**Sorvauskääntöterä DC.T 11T304 viimeistelyyn****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260386 PR1225
GTIN	4960664713547
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 110 m/min
lastunmurtaja	MFP-SK
Syöttö f	0,03 - 0,15 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Oheiskäyttö	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,05 - 2,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ sivukäyttö	50 - 150 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	PR1225
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä