


**Garant****Sorvauskääntöterä WNMG 080412, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252072 HB725
GTIN	4045197713506
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 250 m/min
Syöttö f	0,2 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	UM
Pääkäyttöalue	UNI
Laji	HB725
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä