

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos y pasantes de rosca izquierda, TiN, Tipo: 2.1/8-20****Datos de pedido**

Número de pedido	130056 2.1/8-20
GTIN	4062406055554
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN-LH

Material de corte: HSS

Pasos por pulgada: 20

Ø de rosca: 53,975 mm

Longitud total L: 140 mm

Ø de mango D_s: 40 mm

Vástago cuadrado □: 32 mm

Ø de agujero para roscar: 52,78 mm

Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	52,78 mm
Número de ranuras de sujeción	6
Paso de rosca	1,27 mm
Número de filos Z	6
Material de corte	HSS
Pasos por pulgada	20
Longitud total L	140 mm

Vástago cuadrado □	32 mm
Profundidad de rosca	80,96 mm
Ø de mango D _s	40 mm
Ø de rosca	54 mm
Tipo de rosca	UN-LH
Tamaño de rosca	2.1/8-20 UN LH
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5xD en agujero ciego y pasante
Sentido del corte	izquierda
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar