



Holkkivainsarja 1/4", nelikulmainen 19 osaa, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	630166 6
GTIN	4018754261512
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 13 kpl nro 631000 koot 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

T-väännin: 1 kpl nro 633000 koko 116

Käsikahva: 1 kpl nro 632800 koko 150

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 632400 koot 50; 150

Murrosnivel: 1 kpl nro 633500 koko 1/4

Räikkä: 1 kpl nro 632000 koko 1/4

säilytys: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Osiin määrä	19
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkivain

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	3,5-13 mm
Pituus	227 mm
Leveys	131 mm
Korkeus	57 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/630166-6>