

Garant**Macho de roscar a máquina para agujeros ciegos y pasantes, TiN, Tipo: 4.3/8-16****Datos de pedido**

Número de pedido	130055 4.3/8-16
GTIN	4062406055370
Clase de artículo	10N

Descripción**Nota:**

Plazo de entrega: 49 días naturales

Cantidad mínima de pedido: 1 ud.

Equipamiento especial, no se admiten devoluciones

Tipo de rosca: UN

Material de corte: HSS

Pasos por pulgada: 16

Ø de rosca: 111,125 mm

Longitud total L: 180 mm

Ø de mango D_s: 56 mm

Vástago cuadrado □: 44 mm

Ø de agujero para roscar: 109,6 mm

Descripción técnica

Número de filos Z	12
Ø de rosca	111,1 mm
Material de corte	HSS
Ø de mango D _s	56 mm
Profundidad de rosca	166,7 mm
Ø de agujero para roscar	109,6 mm
Longitud total L	180 mm

Número de ranuras de sujeción	12
Pasos por pulgada	16
Vástago cuadrado □	44 mm
Paso de rosca	1,58 mm
Tipo de rosca	UN
Tamaño de rosca	4.3/8-16 UN
Recubrimiento	TiN
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	ASME B1.1
Clase de tolerancia	1B
Clase de tolerancia	2B +0,20
Clase de tolerancia	2B +0,10
Clase de tolerancia	3B
Clase de tolerancia	2B
Clase de tolerancia	2B +0,05
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5×D en agujero ciego y pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
anillo de color	sin
Tipo de producto	Macho para roscar