

**Garant****Konekierretappi, nitrattu, MF: 12X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132880 12X1,25
GTIN	4062406087890
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Etu:**

Harmaavalun **kuiватыöstöön** – jäähdytysvoiteluaineen käyttö ei ole tarpeen. Nitrattujen pintojen ansiosta kestää erityisen hyvin kulumista.

**Huomautus:**

4 särmää.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,25 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,8 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
varren Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Kierteen syvyys	36 mm
Alkureiän Ø	10,8 mm
Lastu-urien määrä	4
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Standardi	DIN 374
Kierteennousu	1,25 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kierteen Ø	12 mm
Kierretyyppi	MF
Varren nelikulmio □	7 mm
Kierteen koko	12
Pinnoitus	nitratu
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
GG	soveltuu	13 m/min	K
GGG	sopii rajoituksin	9 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		