

Garant**Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC / R1: 12/1,0mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	206040 12/1,0
GTIN	4062406087463
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:****Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma, otsaleikkusäteet.****Erittäin kestävä vahvistetun teräosan ansiosta.**Toleranssi: $R_1 = \pm 0,01$ mm.**Tekninen kuvaus**

Terän säde R_1	1 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Syöttö f_z kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,079 mm
Syöttö f_z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,07 mm
Kokonaispituus L	83 mm
Terän Ø D_c	12 mm
Kavennuksen Ø D_1	11 mm
Hammasluku Z	2
Terän pituus L_c	12 mm
Nousukulma	30 astetta
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	38 mm
varren Ø D_s	12 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Torusjyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	105 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	180 m/min	N
PE-HD	soveltuu	130 m/min	N
PA 66	soveltuu	150 m/min	N
PEEK	soveltuu	130 m/min	N
PF 31	soveltuu	110 m/min	N
Cu	soveltuu	80 m/min	N
CuZn	soveltuu	100 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

Palvelut

Varrenhionta Tyypit HB

129100 HB