



Konekierretappi HSS-E, höyrytetty, M: M20



Tilaustiedot

Tilausnumero	132645 M20
GTIN	4062406088156
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:**Vuoleva etuleikkuu.****Ohjausosassa voitelu-urat, ilman lastu-uria.**

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren $\varnothing D_s$: 16 mmVarren nelikulmio \square : 12 mmAlkureiän \varnothing : 17,5 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Varren nelikulmio \square	12 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän \varnothing	17,5 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen \varnothing	20 mm
varren $\varnothing D_s$	16 mm

Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	60 mm
Kierteennousu	2,5 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	140 mm
Kierteen koko	M20
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	11 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	7 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	4 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	12 m/min	N
Uni	soveltuu		

Ölly

soveltuu