

**Garant****TKM-erikoispora DIN 6535 HA, pinnoittamaton, Ø DC ±0,003: 4,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	121201 4,2
GTIN	4062406089290
Tuoteluokka	11E

**Kuvaus****Malli:**

**Kierteinen** tarkkuuspora muoveille. **Itsekeskittyvä 1-terämitoituksen** ansiosta, **erittäin hyvä pistomittatarkkuus**. **Kiillotetut** kierukkaurat **optimaaliseen lastunpoistoon**.

**Mahdollistaa toleranssivälin IT7** säilymisen Ø:n alusta Ø:n loppuun **erityisen kärkimuodon** ansiosta.

**Toleranssi:**Koko, nimellis-Ø +0,003 mm.

**Huomautus:**

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Muoto **HB:** tilaa numerolla **121201 + 129100HB**.

Muoto **HE:** tilaa numerolla **121201 + 129100HE**.

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien pituus $L_c$	44 mm
Syöttö f PEEK	0,15 mm/kierr,
Terien lkm Z	1
Standardi	Tehdasnormi
varren Ø $D_s$	6 mm
suositeltu suurin poraussyvyys $L_2$	37,7 mm
Nimellis-Ø $D_c$	4,2 mm
Varren toleranssi	h6
Toleranssi, nimellis-Ø	±0,003

Kokonaispituus L	82 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Malli	5×D
Kärkikulma	120 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Semi-Standard	kyllä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
PMMA akryyli	soveltuu	30 m/min	N
PE-HD	soveltuu	50 m/min	N
PA 66	soveltuu	50 m/min	N
PEEK	soveltuu	50 m/min	N
PF 31	soveltuu	50 m/min	N
PVDF GF20	sopii rajoituksin	60 m/min	N
POM GF25	sopii rajoituksin	60 m/min	N
PA 66 GF30	sopii rajoituksin	60 m/min	N
PEEK GF30	sopii rajoituksin	50 m/min	N
PTFE CF25	sopii rajoituksin	40 m/min	N
PEEK CF30	sopii rajoituksin	40 m/min	N
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HE	129100 HE
Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB