

Garant**Itsekeskittävä ruuvipuristin, peruslaite Xtric, Tyyppi: 80S****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 363000 80S |
| GTIN | 4062406090487 |
| Tuoteluokka | 310 |

Kuvaus**Malli:**

- Erittäin hyvä saavutettavuus ja täysin symmetrinen.
- Kokonaan karkaistu ja alapuoli hienojyrsitty.
- Aihion tai valmiin osan kiinnitin, minimaalinen leukojen ja osien siirtyminen.
- Sisältää reiät LANG-paikoitusjärjestelmälle, käyttö mahdollista GARANT ZeroClamp sekä Erowa ITS148 (koot 50 ja 80) -järjestelmissä välilevyn avulla.
- Leukojen vaihto ilman työkaluja. Kiinnitysalueen muuttaminen on mahdollista kääntämällä leuat.
- Automaatorajapinta.
- Nerokas leukojen pikavaihtojärjestelmä, ilman työkaluja.
- Kiinnitysvoima enintään 25 kN, kun vääntömomentti on 90 Nm.
- Nopea ja intuitiivinen käyttöä.
- Toistotarkkuus <0,01 mm.
- Asteikko kiristysmoduulien esiasemointia varten.
- Karamutteri itsestään säätävällä toiminnolla tai ilman.
- Kiinnitysreuna kiinnitysraudoille.
- Keskikohdan säätö otsareikäavaimella.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti 5-sivuiseen työstöön. Keskiöity kiinnitys.

Sopii:

Päälileuat nro 363010 – 363045.

Toimituksen sisältö:

Peruskisko, kara, karamutterit, karasuojus nro 363083.

Erikoistarvike:

Kuusioruuvimeisseli nro 627424 koko 5, otsareikäävain nro 628600 koko 2, momenttiavain nro 656050, avainhylsy 642229, kiinnitysleuat nro 363081 80 ja 361165 CS1, GARANT-kiinnityspultti nro 363190, sovitinlevyt nro 363079, 363080, 363085. Korkeuskonsoli nro 363090 (yhdessä nro 363079 kanssa). Asennusasema nro 358595 52/96.

Huomautus:

Yhteensopivat päällileuat nro 363010 – 363045 eivät sisälly toimitukseen. Kiinnitys S2 saadaan aikaa leukaa kääntämällä. Poista kiinnitysaukot tyypeissä XS ja XSP ja H lomitetuilla päällileuoilla.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Paino | 3,2 kg |
| Värikoodi sopiville tarvikkeille | Xtric 80 |
| Sarja | Xtric |
| Enimmäiskiinnitysvoima | 25 kN |
| L | 170 mm |
| B | 80 mm |
| Avainkoon mitat | 5 mm |
| Avainkoon mitat | 10 mm |
| Suurin kiristysmomentti | 85 Nm |
| Kiinnitysalue S2 | 74 - 144 mm |
| Kiinnitysalue S1 | 0 - 76 mm |
| Korkeus H | 40 mm |
| Pitkittäisura | 20 mm |
| Mitta alapuolella | 52 mm |
| Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 22C mm | 363075 22C |
| SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 20C mm | 363075 20C |
| SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 15 mm | 363075 15 |
| Päällileuka System LANG tyypille 80 | 363018 80 |

| | |
|---|-------------|
| Päälileuka System LANG, pienennetty leveys tyypille 40C | 363030 40C |
| Karamutteri liikkumaton oikealla Tyyppi 80 | 363097 80 |
| SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 20 mm | 363075 20 |
| Karamutteri liikkuu oikealle Tyyppi 80 | 363099 80 |
| SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 10 mm | 363075 10 |
| Päälileuka System LANG, pinnoitettu tyypille 80 | 363022 80 |
| Päälileuka, vakio, pinnoitettu tyypille 80 | 363014 80 |
| Keskittävän kiinnittimen sovitinlevy ZS-tyyppi / kiinnityskupin ø 120 mm | 363080 120 |
| SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 5 mm | 363075 5 |
| Päälileuka, vakio tyypille 80 | 363010 80 |
| Kuusiohylys, 1/2 tuumaa Avainkoko 10 mm | 642229 10 |
| Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin kieristysmomentti 120 Nm | 656050 120 |
| SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 22 mm | 363075 22 |
| pehmeä päälileuka Tyyppi 120S | 363034 120S |
| pehmeä päälileuka Tyyppi 120A | 363034 120A |
| Suuntaus- ja kiristyslistasarja Xtric Tyyppi 80 | 363102 80 |
| Karamutteri liikkuu vasemmalle Tyyppi 80 | 363098 80 |
| Päälileuka, vakio, pienennetty leveys tyypille 40C | 363026 40C |
| SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 7 mm | 363075 7 |
| XTRIC-varakara Tyyppi 80S | 363084 80S |