

Garant
GPCT S50102, Clase: HB7410


Datos de pedido

Número de pedido	268560 HB7410
GTIN	4062406057534
Clase de artículo	211

Descripción

GPCT S50102 HB7410 Clase: HB7410
 Rompevirutas: TIS
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,35 mm
 Avance f : 0,05 - 0,23 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 90 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	40 - 90 m/min
Rompevirutas	TIS
Clase	HB7410
Aplicación principal	Ti
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,2 mm

Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,35 mm
Avance f	0,05 - 0,23 mm/rev,
Recubrimiento	TiN
Código ISO plaquita de corte	GPCT S50102
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado