

**Garant**
**GPCT S50104, Clase: HB7410**


### Datos de pedido

Número de pedido	268570 HB7410
GTIN	4062406057589
Clase de artículo	211

### Descripción

GPCT S50104 HB7410 Clase: HB7410  
 Rompevirutas: TIS  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
 Avance f: 0,05 - 0,23 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 40 - 90 m/min

### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Aplicación principal	Ti
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	40 - 90 m/min
Condición de corte	continuo
Clase	HB7410
Material de corte	HM

Rompevirutas	TIS
Avance f	0,05 - 0,23 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Recubrimiento	TiN
Código ISO plaquita de corte	GPCT S50104
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado