

**Garant****TDAT 070104, Clase: HB7410**

## Datos de pedido

Número de pedido	268640 HB7410
GTIN	4062406057855
Clase de artículo	21I

## Descripción

TDAT 070104 HB7410 Clase: HB7410  
Rompevirutas: TIS  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 40 - 90 m/min

## Descripción técnica

Clase	HB7410
Aplicación principal	Ti
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Avance $f$	0,05 - 0,23 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	TIS
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Material de corte	MD
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	40 - 90 m/min

Radio angular	0,4 mm
Recubrimiento	TiN
Código ISO plaquita de corte	TDAT 070104
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado