

**Garant****TDAT 070104, Clase: HB7125-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	268640 HB7125-1
GTIN	4062406057879
Clase de artículo	211

## Descripción

TDAT 070104 HB7125-1 Clase: HB7125-1  
Rompevirutas: VS  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
Avance f: 0,05 - 0,23 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 140 m/min

## Descripción técnica

Rompevirutas	VS
Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7125-1
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 140 m/min
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Avance f	0,05 - 0,23 mm/rev,

Aplicación principal	M
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	TDAT 070104
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado