

Garant**GCCT 060202, Clase: HB7125-1**

Datos de pedido

Número de pedido	268590 HB7125-1
GTIN	4062406057671
Clase de artículo	211

Descripción

GCCT 060202 HB7125-1 Clase: HB7125-1
Rompevirutas: VS
Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,35 mm
Avance f: 0,05 - 0,23 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 140 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Radio angular	0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7125-1
Rompevirutas	VS
Condición de corte	continuo
Avance f	0,05 - 0,23 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 140 m/min
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,35 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	GCCT 060202
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado