

Garant
GCCT 060202, Clase: HB7035


Datos de pedido

Número de pedido	268590 HB7035
GTIN	4062406057619
Clase de artículo	211

Descripción

GCCT 060202 HB7035 Clase: HB7035
 Rompevirutas: SF
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,35 mm
 Avance f : 0,03 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 150 m/min
 Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 60 - 150 m/min

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	60 - 150 m/min
Condición de corte	continuo
Aplicación secundaria	K
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 150 m/min
Material de corte	MD
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,35 mm

Avance f	0,03 - 0,25 mm/rev,
Aplicación principal	P
Radio angular	0,2 mm
Clase	HB7035
Rompevirutas	SF
Recubrimiento	TiN
Código ISO plaquita de corte	GCCT 060202
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado