

Garant**CCGT 030101, Clase: HB7025-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260046 HB7025-1
GTIN	4062406058661
Clase de artículo	211

Descripción técnica

Radio angular	0,1 mm
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 300 m/min
Clase	HB7025-1
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,2 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SF
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CCGT 030101

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado