

**Garant****CCGT 030101, Clase: HU7315-1****Datos de pedido**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido  | 260046 HU7315-1 |
| GTIN              | 4062406058685   |
| Clase de artículo | 211             |

**Descripción técnica**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Clase   | HU7315-1           |
| Rompevirutas                                  | AF                 |
| Condición de corte                            | continuo           |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 120 - 600 m/min    |
| Avance $f$                                    | 0,03 - 0,1 mm/rev, |
| Aplicación principal                          | N                  |
| Material de corte                             | MD                 |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado            |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,05 - 0,5 mm      |
| Radio angular                                 | 0,1 mm             |
| Recubrimiento                                 | Sin revestimiento  |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Código ISO plaquita de corte | CCGT 030101                     |
| Número de cambios/cortes     | 2                               |
| Tolerancia                   | G                               |
| Tipo de producto             | Plaquita de corte para torneado |