


Garant**CNMG 120408, Clase: HB7210-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250158 HB7210-1
GTIN	4062406058890
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Aplicación principal	K
Material de corte	MD
Clase	HB7210-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 450 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Avance f	0,3 - 0,7 mm/rev,
Rompevirutas	GM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,4 - 6,5 mm
Recubrimiento	TiCN

Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado