


Garant
CNMG 120412, Clase: HB7210-1


Datos de pedido

Número de pedido	250160 HB7210-1
GTIN	4062406058906
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120412 HB7210-1 Clase: HB7210-1
 Rompevirutas: GM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,4 - 6,5 mm
 Avance f : 0,3 - 0,7 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 450 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,4 - 6,5 mm
Clase	HB7210-1
Material de corte	MD
Aplicación principal	K
Radio angular	1,2 mm
Rompevirutas	GM

Asignación fino/desbaste	Desbastado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,3 - 0,7 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 450 m/min
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado