


Garant
CNMA 120408, Clase: HB7210-1


Datos de pedido

Número de pedido	250165 HB7210-1
GTIN	4062406058937
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMA 120408 HB7210-1 Clase: HB7210-1

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,4 - 6,5 mm

 Avance f : 0,3 - 0,7 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 450 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,4 - 6,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 450 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	K

Avance f	0,3 - 0,7 mm/rev,
Clase	HB7210-1
Recubrimiento	TiCN
Código ISO plaquita de corte	CNMA 120408
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado