


CNMG 120404, Clase: CA025P

Datos de pedido

Número de pedido	250102 CA025P
GTIN	4960664857180
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120404 CA025P Clase: CA025P
 Rompevirutas: PQ
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f : 0,13 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 105 - 435 m/min

Descripción técnica

Clase	CA025P
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Rompevirutas	PQ
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Aplicación principal	P

Velocidad de corte v_c aplicación principal	105 - 435 m/min
Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado