



## CNMG 120404 Wiper, Clase: CA025P



### Datos de pedido

Número de pedido	250211 CA025P
GTIN	4960664863228
Clase de artículo	25E

### Descripción

CNMG 120404 Wiper CA025P Clase: CA025P

Rompevirutas: WQ

Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Avance  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 420 m/min

### Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 420 m/min
Rompevirutas	WQ
Profundidad de corte $a_p$	1 - 3,5 mm

Avance f	0,15 - 0,35 mm/rev,
Clase	CA025P
Material de corte	MD
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado