

**CNMG 120412 Wiper, Clase: CA025P****Datos de pedido**

Número de pedido	250215 CA025P
GTIN	4960664863242
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120412 Wiper CA025P Clase: CA025P

Rompevirutas: WQ

Profundidad de corte a_p : 1 - 3,5 mm

Avance f : 0,15 - 0,35 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 420 m/min

Descripción técnica

Clase	CA025P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 420 m/min
Radio angular	1,2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Rompevirutas	WQ
Asignación fino/desbaste	Desbastado

Avance f	0,15 - 0,35 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	1 - 3,5 mm
Aplicación principal	P
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado