



CNMG 120408 Wiper, Clase: CA025P



Datos de pedido

Número de pedido	250105 CA025P
GTIN	4960664863181
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120408 Wiper CA025P Clase: CA025P
 Rompevirutas: WP
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f : 0,13 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 105 - 435 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Clase	CA025P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	WP
Material de corte	MD
Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	105 - 435 m/min
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado