


CNMG 120408 Wiper, Clase: CA025P

Datos de pedido

Número de pedido	250213 CA025P
GTIN	4960664863235
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120408 Wiper CA025P Clase: CA025P

Rompevirutas: WQ

Profundidad de corte a_p : 1 - 3,5 mm

Avance f : 0,15 - 0,35 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 420 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Rompevirutas	WQ
Radio angular	0,8 mm
Clase	CA025P
Profundidad de corte a_p	1 - 3,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 420 m/min
Avance f	0,15 - 0,35 mm/rev,

Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado