


CNMG 120408, Clase: CA025P

Datos de pedido

Número de pedido	250371 CA025P
GTIN	4960664863648
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120408 CA025P Clase: CA025P

Rompevirutas: PH

Profundidad de corte a_p : 1 - 10 mm

Avance f : 0,25 - 0,8 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 420 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	PH
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	1 - 10 mm
Clase	CA025P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 420 m/min

Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,25 - 0,8 mm/rev,
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado