



Fresa de avance elevado MFH mini, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 42/5mm



Datos de pedido

Número de pedido	221960 42/5
GTIN	2050002058750
Clase de artículo	250

Descripción

Fresa de avance elevado MFH mini 42/5 mm Refrigeración interior: sí
 Número de filos Z: 5
 Ø D₃: 35 mm
 Profundidad de corte máxima a_{p máx.}: 1 mm
 Longitud total L_{tot}: 40 mm
 Rosca de alojamiento M: M16
 Fresado circular de taladro Ø D_{mín.}: 77 mm

Descripción técnica

Longitud de rampa L para α _{máx.}	33,3 mm
Fresado circular de taladro Ø D _{mín.}	77 mm
Profundidad de corte máxima a _{p máx.}	1 mm
Ø de corte D _c	42 mm
Número de filos Z	5
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Ø D ₃	35 mm
Ángulo de rampa α _{máx.}	0,52 grados

Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Refrigeración interior	sí
Longitud total L_{tot}	40 mm
Rosca de alojamiento M	M16
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{m\acute{a}x.}$	82 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------