

**CNMM 120412, Clase: CA025P****Datos de pedido**

Número de pedido	250492 CA025P
GTIN	4960664863754
Clase de artículo	25E

**Descripción**

CNMM 120412 CA025P Clase: CA025P  
Rompevirutas: PX  
Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 11 mm  
Avance  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 70 - 420 m/min

**Descripción técnica**

Aplicación principal	P
Material de corte	MD
Clase	CA025P
Avance $f$	0,25 - 0,9 mm/rev,
Radio angular	1,2 mm
Rompevirutas	PX
Asignación fino/desbaste	Acabado

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	70 - 420 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	1 - 11 mm
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	CNMM 120412
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado