

**DNMG 150608, Clase: CA025P****Datos de pedido**

Número de pedido	250892 CA025P
GTIN	4960664864423
Clase de artículo	25E

Descripción

DNMG 150608 CA025P Clase: CA025P
Rompevirutas: PH
Profundidad de corte a_p : 1 - 5 mm
Avance f : 0,25 - 0,8 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 420 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Material de corte	MD
Clase	CA025P
Rompevirutas	PH
Aplicación principal	P
Avance f	0,25 - 0,8 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbastado

Profundidad de corte a_p	1 - 5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 420 m/min
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado