


DNMG 150608, Clase: CA025P

Datos de pedido

Número de pedido	250797 CA025P
GTIN	4960664864249
Clase de artículo	25E

Descripción

DNMG 150608 CA025P Clase: CA025P
 Rompevirutas: PS
 Profundidad de corte a_p : 1 - 4 mm
 Avance f : 0,15 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 420 m/min

Descripción técnica

Clase	CA025P
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 420 m/min
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	1 - 4 mm
Material de corte	MD
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Rompevirutas	PS
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado