


**SNMG 120408, Clase: CA025P**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251164 CA025P
GTIN	4960664864607
Clase de artículo	25E

**Descripción**

SNMG 120408 CA025P Radio angular: 0,8 mm  
 Clase: CA025P  
 Rompevirutas: PQ  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 105 - 435 m/min

**Descripción técnica**

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	105 - 435 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Material de corte	MD
Rompevirutas	PQ

Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,13 - 0,4 mm/rev,
Clase	CA025P
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120408
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado