


TNMG 220408, Clase: CA025P

Datos de pedido

Número de pedido	251587 CA025P
GTIN	4960664865185
Clase de artículo	25E

Descripción

TNMG 220408 CA025P Clase: CA025P
 Rompevirutas: PS
 Profundidad de corte a_p : 1 - 4,5 mm
 Avance f : 0,15 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 420 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 420 m/min
Clase	CA025P
Rompevirutas	PS
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Profundidad de corte a_p	1 - 4,5 mm
Material de corte	MD

Aplicación principal	P
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	TNMG 220408
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado