


WNMG 080408 Wiper, Clase: CA025P

Datos de pedido

Número de pedido	252015 CA025P
GTIN	4960664865697
Clase de artículo	25E

Descripción

WNMG 080408 Wiper CA025P Clase: CA025P

Rompevirutas: WP

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f : 0,07 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 70 - 420 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 420 m/min
Rompevirutas	WP
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Material de corte	MD
Avance f	0,07 - 0,3 mm/rev,
Clase	CA025P
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado
Recubrimiento	CVD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado