



**CNMG 120404, Clase: PR015S**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250102 PR015S
GTIN	4960664837090
Clase de artículo	25E

**Descripción**

CNMG 120404 PR015S Clase: PR015S  
 Rompevirutas: MQ  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 25 - 70 m/min

**Descripción técnica**

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	S
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	25 - 70 m/min
Avance $f$	0,05 - 0,18 mm/rev,
Rompevirutas	MQ
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Clase	PR015S
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Recubrimiento	Megacoat Hard
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado