


CNMG 120404, Clase: PR015S

Datos de pedido

Número de pedido	250210 PR015S
GTIN	4960664837151
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120404 PR015S Clase: PR015S
 Rompevirutas: MU
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 4 mm
 Avance f : 0,05 - 0,18 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 25 - 70 m/min

Descripción técnica

Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,18 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	25 - 70 m/min
Aplicación principal	S
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MU

Asignación fino/desbaste	Desbastado
Clase	PR015S
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Recubrimiento	Megacoat Hard
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado