

Garant**CCGW 120408 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NL****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265936 NL
GTIN	4062406095888
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Viiste pitkälastuisille ei-rautametalleille.

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäorsauspitimiä.

Tekninen kuvaus

Laji	MKD
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 1600 m/min
Syöttö f	0,005 - 0,1 mm/kierr,
Lastuava aine	MKD
Lastuamissärmän malli	NL
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuamissyvyys a _p	0,01 - 0,2 mm
Koneistusehto	jatkuva
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	CCGW 120408 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä