

**Garant****DCGW 070208 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NS****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265952 NS
GTIN	4062406096083
Tuoteluokka	21L

**Kuvaus****Malli:**

**MKD** - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Viiste synteettisille materiaaleille (PMMA, POM, akryyli jne.).

**Käyttö:**

Pintojen hienotyöstöön.

**Suositus:**

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäSORVAUSPITIMIÄ.

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	MKD
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	jatkuva
Laji	MKD
Lastuamissärmän malli	NS

Syöttö f	0,005 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 1400 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	DCGW 070208 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä