

Garant**DCGW 11T304 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NS****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265964 NS
GTIN	4062406096113
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Viiste synteettisille materiaaleille (PMMA, POM, akryyli jne.).

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäSORVAUSPITIMIÄ.

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	MKD
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,01 - 0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissärmän malli	NS

Laji	MKD
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 1400 m/min
Syöttö f	0,005 - 0,4 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	DCGW 11T304 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä