

Garant**DCGW 11T304 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NK****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265964 NK
GTIN	4062406096120
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Viiste lyhytlastuisille ei-rautametalleille.

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäorsauspitimiä.

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	MKD
Laji	MKD
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 1000 m/min
Lastuamissärmän malli	NK
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamissyvyys a _p	0,01 - 0,2 mm
Syöttö f	0,005 - 0,08 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	DCGW 11T304 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä