

**Garant****DCGW 11T312 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NK****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265972 NK
GTIN	4062406096182
Tuoteluokka	21L

**Kuvaus****Malli:**

**MKD** - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärivät. Viiste lyhytlastuisille ei-rautametaluille.

**Käyttö:**

Pintojen hienotyöstöön.

**Suositus:**

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäorsauspitimiä.

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	MKD
Lastuamissärivän malli	NK
Koneistusehto	jatkuva
Laji	MKD
Syöttö f	0,005 - 0,08 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 1000 m/min

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,01 - 0,2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	DCGW 11T312 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä