

Garant**VCGW 160404 FN, MKD, Lastuamissärmän malli: NK****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265996 NK
GTIN	4062406096274
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

MKD - monokristallitimantti, laseroidut leikkaussärmät. Viiste lyhytlastuisille ei-rautametalleille.

Käyttö:

Pintojen hienotyöstöön.

Suositus:

Parhaisiin tuloksiin päästään käyttämällä GARANT Master eco -järjestelmää. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaikki sopivia ISO-kiinnityspitimiä ja -sisäorsauspitimiä.

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,01 - 0,2 mm
Syöttö f	0,005 - 0,08 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	MKD
Lastuamissärmän malli	NK

Laji	MKD
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 1000 m/min
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	VCGW 160404 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	MKD
Jälkiteroitusmahdollisuus	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä