



Escariador para agujeros de remache, Sin revestimiento, Ø nominal DC k11: 40mm



Datos de pedido

Número de pedido	162800 40
GTIN	4062406065164
Clase de artículo	120

Descripción

Ejecución:

Corte previo de ascenso cónico en una longitud de aprox. $3 \times \text{Ø nominal}$. Muy estables, gracias a su núcleo reforzado y los dientes con dorso abovedado. Corte escarpado fácil gracias a las ranuras espirales y número de dientes diferente según el tamaño.

Aplicación:

Especialmente adecuados en el montaje de componentes cuando se han de escariar taladros desplazados o ampliar taladros para remaches. En la fabricación de calderas se usan escariadores para utilizar con taladradoras de aire comprimido.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º 343000-343530**.

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	250 mm
Longitud de filo L_c	230 mm
Cono Morse CM tamaño	4
Avance f en acero $< 500 \text{ N/mm}^2$	0,35 mm/rev,
Número de filos Z	5
Longitud total L	374 mm
Ø nominal D_c	40 mm
Ø en el corte previo	30,8 mm

Tolerancia Ø nominal	k11
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Norma	DIN 311
Ángulo de hélice	25 grados
Refrigeración interior	no
Mango	Cono Morse
Empleo con tipo de perforación	en agujero pasante
anillo de color	sin
Tipo de producto	Punta Phillips

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio	adecuado	20 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	20 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	10 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	7 m/min	P
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		