


Garant**Rouhintahiomalaikka CerRapid, Kiekon Ø×kiekon leveys: 178X7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	560005 178X7
GTIN	4045197718655
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Itsestään teroittuva **keramiikkarae (CER)** ja erityissuunniteltu **erittäin tehokas sidontajärjestelmä** mahdollistavat **moninkertaisen hiontatatuloksen äärimmäisen viileällä hionnalla** verrattuna perinteisiin napalaikkoihin (A).

- **Erittäin tehokas nopean materiaalinpoiston ansiosta.**
- **Optimaalinen tasapaino vähäisellä voimalla toimivan erittäin pehmeän hionnan ja pitkän käyttöiän välillä.**
- **Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoian kaikissa käyttökohteissa.**
- **Muodot: Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)**
- **Hiontakulma 20° – 30°**
- **Käyttö: Hitsaussaumojen, pintojen ja särmien hiontaan sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.**

Erittely:

CER24Q-BF.

Tekninen kuvaus

Laikan leveys	7 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Enimmäiskierrosluku	8500 min ⁻¹
Kiekon Ø	178 mm
Sarja	CerRapid
Hioma-aine	Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Koostumus	CER24Q-BF
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	20-30 astetta
optimoitu materiaalille	teräs
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Rouhintahioma-aike

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		

kuiva

soveltuu