


Garant GRIDLINE

**Cajón, 200 kg, 56×24G, Altura frontal de cajón: 250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	931555 250
GTIN	4062406065089
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

**Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

Orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 50 mm o 2G (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

Capacidad de carga de 200 kg.

**Idóneo para:**

Carcasa de armario de herramientas 56×24G n.º 931535.

**Suministro:**

Cajón completo con 1 par de rieles de guía.

**Lacado:**

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Nota:**

Solo se pueden utilizar paredes separadoras GridLine en las anchuras 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12 G.

**Descripción técnica**

Cajones superficie útil en G	56×24
Peso	33 kg
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Altura útil	225 mm
Altura frontal	250 mm
Profundidad útil en G	24

Anchura útil en G	56
Intervalo de empleo	Armario para herramientas
Anchura útil	1400 mm
Profundidad útil	600 mm
con cajones desbloqueo individual	no
Grosor material	1,2 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útilxprofundidad útil en G	56x24G
Tipo de producto	Cajón

## Accesorios

Juego de tiras de rotulación10 piezas Anchura útil de cajón en G 56	951030 56
Cubierta de PVC para juego de tiradores10 piezas Anchura útil de cajón en G 56	951032 56
Tapones finales para tiradores20 piezas Tipo 10	951025 10