



Rouhintahiomalaikka PREMIUM*** 2 in 1, Kiekon Ø×kiekon leveys: 230X8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	560110 230X8
GTIN	9003170020442
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

- **Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoian kaikissa käyttökohteissa.**
- **Muodot:** Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)
- **Hiontakulma 20° – 30°**
- **Käyttö:** Hitsaussaumojen, pintojen ja särmien hiontaan sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.

Tehokas rouhintahiomalaikka (matala kovuusaste Q) **yleiskäyttöön INOXille ja teräkselle**, hyvä hiontatulos ja pitkä käyttöikä.

Kestävä erittäin tehokas versio, **selvästi pidentynyt käyttöikä** Tarkkojen, pyöristettyjen reunojen ansiosta miellyttävät hiontaominaisuudet. Ei tahattomasti syntyviä lovia.

Tyyppimerkinnät: A24Q-BFX.

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Enimmäiskierros-luku	6600 min ⁻¹

Laikan leveys	8 mm
Kiekon Ø	230 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Koostumus	A24Q-BFX
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	20-30 astetta
optimoitu materiaalille	teräs
optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Rouhintahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		