

Garant**Fresa angular 90°, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 25/2mm**

Datos de pedido

Número de pedido	215840 25/2
GTIN	4045197702845
Clase de artículo	210

Descripción

Aplicación:

Uso universal en todos los materiales.

- **fresado de ángulos y ranuras, copiado hacia dentro, fresado circular, fresado circular con taladro, fresado de contornos.**

Para la perforación y el mecanizado de ranuras.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

- **Cambie los tornillos de amarre de las plaquitas de corte reversibles al cabo de un uso prolongado. Insértelos únicamente si están perfectamente engrasados (p. ej. con pasta de cobre).**

Descripción técnica

Ø de mango D_s h6	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	AP.. 1003..
Longitud de voladizo L_1	50 mm
Ø de corte D_c	25 mm
L_2	9 mm
Longitud total L_{tot}	110 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	19 mm

Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	2
Número de plaquitas de corte	3
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219814
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP