

Garant**Barra de mandrinar MDI, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
0408/04mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260321 0408/04
GTIN	4062406066734
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	DC.. 04T0..
Ø perforación previa mínima D_{\min} .	5,6 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Longitud de sujeción L_2	7,5 mm
Longitud total L	80 mm
Longitud de la cabeza L_1	26 mm
Anchura de cuello L_4	4 mm
Código ISO Soporte	E0408F SDQCR/L04
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Tamaño de placa	4 mm
Desplazamiento central L_3	3 mm
Profundidad útil T	1,1 mm
Ø de mango D_5	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500