

Garant**Pyörivä keskiökärki iskunvaimennus, Morsekartio: 3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	321405 3
GTIN	4045197720948
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- **Kärkikulma 60°.**
- **Kärki jousitettu paineen ja pituuden tasoittamiseksi, iskunvaimennus.**
- **Kärki läpikarkaistua työkaluterästä, hiottu tarkasti laakeroinnin mukaan.**
- **Tarkka rullalaakerointi, voitelu koko käyttöikä varten.**
- **Akselin rengastiiviste estää epäpuhtauksien ja jäähdytysnesteen pääsyn laakereihin.**
- **Erittäin jäykkä rakenne, varressa lisälaakerointi.**
- **Koko työkalu karkaistu ja hiottu.**

Tarkka mitoitus.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

- **Iskumaisten rasitusten vaimentamiseen.**
- **Työkappaleiden pituudenvaihteluiden tasaamiseen.**
- **Käytettäväksi yhdessä vääntökärkien kanssa.**

Rungon Ø D: 60 mm

Hyötypituus B: 95 mm

Suurin kärjen Ø A: 25 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Enimmäiskierrosluku: 5000 min⁻¹

Työkappaleen paino: 300 kg

Tekninen kuvaus

Työkappaleen paino	300 kg
Rungon Ø D	60 mm
Suurin kärjen Ø A	25 mm
Enimmäiskierrosluku	5000 min ⁻¹
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Morsekartio	MK3
Hyötypituus B	95 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki