

**Garant****Pyörivä keskiökärki iskunvaimennus, Morsekartio: 5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	321405 5
GTIN	4045197720962
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

- **Kärkikulma 60°.**
- **Kärki jousitettu paineen ja pituuden tasoittamiseksi, iskunvaimennus.**
- **Kärki läpikarkaistua työkaluterästä, hiottu tarkasti laakeroinnin mukaan.**
- **Tarkka rullalaakerointi, voitelu koko käyttöikä varten.**
- **Akselin rengastiiviste estää epäpuhtauksien ja jäähdytysnesteen pääsyn laakereihin.**
- **Erittäin jäykkä rakenne, varressa lisälaakerointi.**
- **Koko työkalu karkaistu ja hiottu.**

Tarkka mitoitus.

**Kuvaus:**

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

**Käyttö:**

- **Iskumaisten rasiusten vaimentamiseen.**
- **Työkappaleiden pituudenvaihteluiden tasaamiseen.**
- **Käytettäväksi yhdessä vääntökärkien kanssa.**

Rungon Ø D: 92 mm

Hyötypituus B: 146 mm

Suurin kärjen Ø A: 40 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,005 mm

Enimmäiskierrosluku: 3500 min<sup>-1</sup>

Työkappaleen paino: 1000 kg

## Tekninen kuvaus

Suurin kärjen Ø A	40 mm
Enimmäiskierrosluku	3500 min <sup>-1</sup>
Morsekartio	MK5
Rungon Ø D	92 mm
Työkappaleen paino	1000 kg
Hyötypituus B	146 mm
Suurin pyörintävirhe	0,005 mm
Tuotetyppi	Keskityskärki